


WHITE

サクラ ホワイトポリッシャー

ポーセレン・プレシャスメタル・レジンの研磨に。
メタルから義歯等まで幅広くお使いいただけます。

粒 度:粗目

使用回転数:7,000~12,000rpm



規 格	ホイール	ナイフエッジ	シリンダー
サイズ	φ22×3mm	φ22×3mm	φ7×20mm
数 量	100個入/10個入 ※本製品にはマンドレールは含まれておりません。		


BLUE

サクラ ブルーポリッシャー

貴金属合金の仕上、アクリルレジンの研磨に。
柔らかく柔軟性のあるシリコンポリッシャーです。

粒 度:中目

使用回転数:7,000~12,000rpm



規 格	ホイール	ナイフエッジ	シリンダー
サイズ	φ22×3mm	φ22×3mm	φ7×20mm
数 量	100個入/10個入 ※本製品にはマンドレールは含まれておりません。		

BLACK / BLACK HARD


サクラ ブラックポリッシャー

サクラ ブラックポリッシャー・ハード

ニッケルクロームやノンプレシャス等の硬質なメタルの研磨に。
耐久性があり、作業の効率をさらに高めます。
コバルトクローム等の硬め(HV)の合金にはハードタイプをお勧めします。

粒 度:中目

使用回転数:7,000~12,000rpm



規 格	ホイール	ナイフエッジ	シリンダー
サイズ	φ22×3mm	φ22×3mm	φ7×20mm
数 量	100個入/10個入 ※本製品にはマンドレールは含まれておりません。		

【使用上の注意】

- ・技工用ハンドピースは適切な回転数でお使いください。
- ・マンドレールに装着した後、技工用ハンドピースに取り付け、チャックを確実に締めてからお使いください。
- ・研削研磨作業の際は、目の損傷や粉塵の吸入を防ぐため、保護メガネや防塵マスク等をご着用ください。

・デザイン、仕様は予告なく変更することがあります。 ・実際の製品の色・サイズはカタログと多少異なることがあります。

■販売店

■製造販売元

■販売元



株式会社 マイクロテック

東京都台東区松が谷1丁目8番9号

吉野石膏販売株式会社

本社:〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1丁目8番3号

TEL.03-3944-6571 FAX.03-3944-6577

大阪営業所:〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤4丁目20番34号

TEL.06-6915-1250 FAX.06-6915-1255

福岡営業所:〒815-0004 福岡県福岡市南区高木1丁目14番8号-A

TEL.092-437-2112 FAX.092-437-2113

<https://yoshino-gypsum-sales.com>